

スリットランプ SL220



We make it visible.



Brilliant bright, High quality

スリットランプSL220は、日々の診療に最適なスリットランプです。定評のあるカールツァイス光学系に加えて、明るく鮮明な画像を照らし出すLED光源を採用、詳細な観察を可能にします。

優れた光学設計


- 定評のあるカールツァイス光学系は鮮明なスリット像を提供します。
- 22mmのステレオベースは前眼部の観察を容易にし、88mmの長いワーキングディスタンスは、硝子体観察用レンズの取り回しが簡単に行えます。

快適な操作性

- 見やすく明るいLED照明を採用し、ジョイスティックによる本体の三次元移動やスリット部のスムーズな旋回・調整機能など、快適な操作性を提供します。
- イエローフィルター・ディフューザーを標準搭載し、いつでも必要な時に使用できます。

高い拡張性

- スリットランプ画像を別モニターで表示するイメージングモジュールや各社カメラシステムへ画像を出力するビームスプリッターやCマウントなど豊富な種類のカールツァイス製スリットランプアクセサリが使用できます。



製造販売届出番号:13B1X00119001500

スリットランプ SL220	
倍率	5変倍 6x、10x、16x、25x、40x 3変倍 10x、16x、25x
視野径	5変倍 5.2~37 mm 3変倍 5.7~41 mm
接眼レンズ	12.5xスーパーハイアイポイント接眼レンズ、 視度調整範囲±8D
スリット幅	0 - 12 mm 連続可変
スリット長	0.2 / 1 / 3 / 5 / 9 / 12 刻み、triple slit
スリットの回転	±90、連続
スリット偏芯	水平±4°、0°にクリックストップあり
スリットプリズムの旋回角度	±180°角度目盛り付き
あおり角度	0° - 20°、ティルト可能プリズムヘッド
フィルタ	ブルー、グリーン(レッドフリー)、グレー、 ディフューズ照明用マットガラス(スイングインタイプ)
作業距離	88mm
器械ベース移動範囲	上下30 mm、左右110 mm、前後90 mm
あご受け上下動範囲	59 mm
光源	LEDランプ15V
ランプ電圧	連続調節可能
電源	100 V ±10%、50 / 60 Hz
重量	9.75 kg

詳しくは、下記のカールツァイスメディテック(株)各営業所へお電話もしくはウェブサイトへ、または弊社器械製品取扱店へお問い合わせください。

カールツァイスメディテック株式会社

〒160-0003

東京都新宿区本塩町22番地

Tel 03-3355-0331

Fax 03-3358-7413

URL <http://www.meditec.zeiss.co.jp>

大阪営業所 〒564-0062大阪府吹田市垂水町3-35-22

Tel 06-6337-5464 Fax 06-6337-5477

名古屋営業所 〒465-0043名古屋市名東区宝が丘25

Tel 052-777-1411 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062福岡市中央区荒戸2-1-5

Tel 092-713-7821 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014仙台市青葉区本町1-12-7

Tel 022-224-5621 Fax 022-224-5626

- 本製品の仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。
- 本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。

医療向け